



Drabiny podestowe teleskopowe, liczba stopni wraz z podestem: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966285 5
GTIN	4003866413256
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Duża powierzchnia platformy 665×440 mm, z poręczą i listwą na wysokości kolan. Łatwa regulacja wysokości przez wysuwanie drabiny. Przy rozłożonych podporach spełnia wymagania stabilności wg BGI 637. Łatwe przesuwanie na dwóch rolkach, również w stanie zmontowanym. Uchwyty i poręcze rozkładają się automatycznie przy rozstawianiu drabiny.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131, BGI 637.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość podestu bez poręczy w module: 0,81 / 1,08 / 1,34 m

szerokość platformy: 440 mm

głębokość platformy: 665 mm

długość podpór (wysuniętych): 1 m

szerokość podpór (wysuniętych): 1,45 m

długość podpór (wsuniętych): 1 m

Opis techniczny

liczba kótek	2
norma	EN 131; BGI 637
liczba stopni wraz z podestem	5
szerokość platformy	440 mm
listwa kolanowa	tak
długość podpór (wsuniętych)	1 m
masa	28 kg
głębokość platformy	665 mm
wysokość podestu bez poręczy w module	0,81 / 1,08 / 1,34 m
długość podpór (wysuniętych)	1 m
możliwość chodzenia	jednostronne
Poręcze	2
szerokość podpór (wysuniętych)	1,45 m
szerokość podpór (wsuniętych)	1,45 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak