

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967000 150
GTIN	4045197694102
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:****Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.**

otwieranie do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna **precyzyjna prowadnica pryzmowa**. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 255 mm

masa: 52 kg

Opis techniczny

Rozstaw	255 mm
kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
materiał	żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)

masa	52 kg
szerokość szczęk	150 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd