



Drabiny podestowe teleskopowe, liczba stopni wraz z podestem: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966285 12
GTIN	4003866413287
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Duża powierzchnia platformy 665×440 mm, z poręczą i listwą na wysokości kolan. Łatwa regulacja wysokości przez wysuwanie drabiny. Przy rozłożonych podporach spełnia wymagania stabilności wg BGI 637. Łatwe przesuwanie na dwóch rolkach, również w stanie zmontowanym. Uchwyty i poręcze rozkładają się automatycznie przy rozstawianiu drabiny.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131, BGI 637.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość podestu bez poręczy w module: 1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m

szerokość platformy: 440 mm

głębokość platformy: 665 mm

długość podpór (wysuniętych): 2,5 m

szerokość podpór (wysuniętych): 2,8 m

długość podpór (wsuniętych): 0,82 m

Opis techniczny

możliwość chodzenia	jednostronne
listwa kolanowa	tak
długość podpór (wysuniętych)	2,5 m
liczba stopni wraz z podestem	12
liczba kótek	2
wysokość podestu bez poręczy w module	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m
Poręcze	2
masa	50 kg
głębokość platformy	665 mm
szerokość podpór (wysuniętych)	2,8 m
norma	EN 131; BGI 637
szerokość podpór (wsuniętych)	2,8 m
szerokość platformy	440 mm
długość podpór (wsuniętych)	0,82 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak