



Podesty ze schodami, na rolkach, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966270 5
GTIN	4003866419838
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Komfortowe podesty ze schodami o głębokości stopni 200 mm (nachylenie biegu 60°). Obszerna platforma (600×800 mm) z poręczami (wysokość 1,00 m) i listwami na wysokości stóp i kolan. Cztery amortyzowane kółka skrętne o 125 mm (z tego 2 z hamulcem).

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

DIN EN 131-7

wskazówka:

- **poręcz obowiązkowa od wysokości podestu 1 m lub od 5 stopni. Nie wchodzi do zakresu dostawy. Zamawiać oddzielnie jako nr 966225**
- **wysyłka w stanie zdemontowanym, w podzespołach ułatwiających montaż. Dostawa bez montażu.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość podestu bez poręczy: 1,2 m

szerokość podstawy: 0,95 m

podstawa głęb.: 2,07 m
masa: 43 kg

Opis techniczny

wysokość podestu bez poręczy	1,2 m
szerokość platformy	600 mm
pochylenie schodów	60 stopni
liczba stopni wraz z podestem	5
głębokość platformy	800 mm
masa	43 kg
norma	DIN EN 131-7
możliwość chodzenia	obustronne
podstawa głęb.	2,07 m
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
Ø kółek skrętnych	125 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość stopni	200 mm
platforma z poręczami	tak
szerokość podstawy	0,95 m
wykonanie stopnia	stopień
listwa kolanowa	tak
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak