



## Podesty ze schodami, na rolkach, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966270 6
GTIN	4003866419845
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Komfortowe podesty ze schodami o głębokości stopni 200 mm (nachylenie biegu 60°). Obszerna platforma (600×800 mm) z poręczami (wysokość 1,00 m) i listwami na wysokości stóp i kolan. Cztery amortyzowane kółka skrętne o 125 mm (z tego 2 z hamulcem).

#### Opis:

**Program Z 600 / Z 500**

**Cecha szcz.:**

**Program Z 600 / Z 500**

**Norma:**

**DIN EN 131-7**

**wskazówka:**

- **poręcz obowiązkowa od wysokości podestu 1 m lub od 5 stopni. Nie wchodzi do zakresu dostawy. Zamawiać oddzielnie jako nr 966225**
- **wysyłka w stanie zdemontowanym, w podzespołach ułatwiających montaż. Dostawa bez montażu.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość podestu bez poręczy: 1,44 m

szerokość podstawy: 1,02 m

podstawa głęb.: 2,35 m  
masa: 49 kg

## Opis techniczny

głębokość platformy	800 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba stopni wraz z podestem	6
możliwość chodzenia	obustronne
wysokość podestu bez poręczy	1,44 m
norma	DIN EN 131-7
szerokość platformy	600 mm
głębokość stopni	200 mm
szerokość podstawy	1,02 m
podstawa głęb.	2,35 m
pochylenie schodów	60 stopni
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
Ø kółek skrętnych	125 mm
masa	49 kg
platforma z poręczami	tak
wykonanie stopnia	stopień
listwa kolanowa	tak
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak