



Regały podstawowe na segregatory, z 2 ramami, głębokość 325 mm, wysokość: 2000 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 990400 2000 |
| GTIN | 4045197517791 |
| Klasa artykułu | 911 |

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. **Półki** z blachy ocynkowanej, ze **szczelinami do mocowania ścianek działowych**, z odgiętą listwą ograniczającą przed prześlizgnięciem.

Powłoka lakiernicza:

Konstrukcja ramowa - niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**. Trawersy - **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

wskazówka:

- **Dla zapewnienia stabilności regałów - przy stosunku wysokości do głębokości większym niż 5:1 - konieczne jest zabezpieczenie przed przewróceniem.**
- **Dostawa w częściach, w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1000 mm

szerokość półki: 946 mm

szerokość półki w świetle: 900 mm

Liczba półek: 5
 pasują do segregatorów w liczbie: 50
 maksymalne obciążenie pola: 900 kg

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| wysokość | 2000 mm |
| głębokość | 325 mm |
| szerokość półki w świetle | 900 mm |
| Liczba półek | 5 |
| maksymalne obciążenie pola | 900 kg |
| liczba ram profilowych | 2 |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1000 mm |
| zagiętą krawędź | tak |
| pasują do segregatorów w liczbie | 50 |
| szerokość | 1000 mm |
| szerokość półki | 946 mm |
| głębokość półki | 325 mm |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 120 kg |
| Regulacja wysokości co | 40 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| certyfiakat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd |
| Atrybut nazwy produktu | głębokość 325 mm |

Akcesoria

| | |
|------------------------------------|--------|
| Zestaw ścianek działowych 5-elem. | 990450 |
| Półki ocynkowane z parą poprzeczek | 990430 |