

## Regały podstawowe z półkami, głębokości 400 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/1300 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990500 2500/1300
GTIN	4004514217585
Klasa artykułu	96P

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

**Obciążenie pola:** przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

**regał podstawowy:** długość nominalna + 60 mm

**regał dostawny:** długość nominalna + 6 mm

**całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

#### Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

#### wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1360 mm

Liczba półek: 6

## Opis techniczny

wys. regału	2500 mm
Liczba półek	6
szerokość	1360 mm
liczba ram profilowych	2
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1360 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
głębokość	436 mm
wysokość	2500 mm
głębokość półki	400 mm
głębokość regału	400 mm
szerokość półki	1300 mm
maksymalne obciążenie pola	1800 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 400 mm

## Akcesoria

Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 500X400 mm	990581 500X400
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 400X400 mm	990581 400X400
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 300X400 mm	990581 300X400
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 200X400 mm	990581 200X400
Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1300X400 mm	990580 1300X400