

**Wiertła kręte z HSS/E, bez powłoki, Ø DC h8: 1,4 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 114405 1,4 |
| GTIN | 4045197534590 |
| Klasa artykułu | 12B |

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 15,9 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 18 mm

długość całkowita L: 40 mm

\varnothing chwytu D_s : 1,4 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|--------------|
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,03 mm/obr, |
| \varnothing nom. D_c | 1,4 mm |
| Długość rowków wiórowych L_c | 18 mm |
| Tolerancja \varnothing nominalnej | h8 |

| | |
|--|-----------------|
| Ø chwytu D _s | 1,4 mm |
| długość całkowita L | 40 mm |
| norma | DIN 338 |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂ | 15,9 mm |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS E |
| typ | N |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |