

**Garant****Wiertła kręte z HSS/E do HARDOX H, bez powłoki, Ø DC h8: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116380 30
GTIN	4045197032737
Klasa artykułu	11C

**Opis****Wykonanie:**

**Znacznie zwiększona sztywność** dzięki **bardzo krótkiej części roboczej** i większemu stożkowi MK.

Wzmocniony rdzeń.

Wierzchołek o kształcie C.

**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK **nr 343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: Norma zakładowa

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 67 mm

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 112 mm

długość całkowita L: 261 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

posuw f w stali < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,18 mm/obr,

**Opis techniczny**

Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	112 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/obr,
Ø nom. D <sub>c</sub>	30 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

długość całkowita L	261 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
norma	Norma zakładowa
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	67 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 8
typ	H
Kąt linii śrubowej	8-15 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte