

**Ansell****Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-670, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094720 7
GTIN	76490493349
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepodrowane. TouchNTuff® 92-670 Bez silikonu i wosku. Czubki palców strukturyzowane. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norma:**

EN 374

Właściwości rękawic: Bez silikonu

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

EN 374:2016: JKT

klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374

EN 374:2016: JKT

materiał: nityl

Grubość: 0,1 mm

długość: 240 mm

zawartość: 100

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	7
Grubość ścianki	0,1 mm
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%	nietestowany min

Czas permeacji przy acetonie 99%	nietestowany min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%	>480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%	nietestowany min
Czas permeacji przy etanolu 95 %	<10 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%	30-40 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %	nietestowany min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 %	>480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %	nietestowany min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 %	nietestowany min
Seria	TouchNTuff®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	Bez silikonu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 374:2016	JKT
materiał	nitryl
klasa ochrony	Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
Grubość	0,1 mm
długość	240 mm
zawartość	100
kolor	niebieskie