

**Ansell****Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-670, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094720 8
GTIN	076490493332
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepudrowane. TouchNTuff® 92-670. Bez zawartości silikonu i wosku. Strukturyzowane opuszki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norma:**

EN 374

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	8
Grubość ścianki	0,1 mm
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%	>480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %	<10 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%	30-40 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 %	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%	>480 min

Seria	TouchNTuff®
Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice jednorazowe
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez lateksu
EN 374.	Typ B (JKT)
Odporność na działanie środków chemicznych	JKT
materiał	nitryl
klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża	Nitril
powłoka	Nitril
Grubość	0,11 mm
długość	240 mm
zawartość	100
masa	3 g
kolor	niebieskie
zakres zastosowania	precyzja
AQL	1,5
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe