

**Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-670, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094720 10
GTIN	076490493318
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepudrowane. TouchNTuff® 92-670. Bez zawartości silikonu i wosku. Strukturyzowane opuszki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norma:**

EN 374

**Opis techniczny**

Grubość ścianki	0,1 mm
rozmiar rękawic	10
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%	>480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %	<10 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%	30-40 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 %	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%	>480 min

## Karta danych

Seria	TouchNTuff®
Rodzaj rękawic	Rękawice jednorazowe
Kategoria ochrony	Kategoria III
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez lateksu
EN 374.	Typ B (JKT)
Odporność na działanie środków chemicznych	JKT
materiał	nitryl
klasa ochrony	Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
materiał podłoża	Nitril
powłoka	Nitril
Grubość	0,11 mm
długość	240 mm
zawartość	100
masa	3 g
kolor	niebieskie
zakres zastosowania	precyzja
AQL	1,5
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe