

**Ansell****Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-600, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094721 7
GTIN	076490493387
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepudrowane. TouchNTuff® 92-600. Bez zawartości lateksu – bez ryzyka alergii typu I. Gładki profil chwytu. Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norma:**

EN 374

**Opis techniczny**

Grubość ścianki	0,12 mm
rozmiar rękawic	7
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%	<10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%	>480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%	<10 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %	<10 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%	60-120 min

Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 %	<10 min
Seria	TouchNTuff®
Rodzaj rękawic	Rękawice jednorazowe
Kategoria ochrony	Kategoria III
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 374.	Typ B (JKPT)
Odporność na działanie środków chemicznych	JKPT
materiał	nitryl
klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża	Nitril
powłoka	Nitril
Grubość	0,13 mm
długość	240 mm
zawartość	100
masa	3,1 g
kolor	zielone
zakres zastosowania	precyzja
AQL	1,5
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe