



Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril 740, rozmiar rękawic: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094730 9
GTIN	4008198774099
Klasa artykułu	04Q

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepudrowane. Dermatril 740. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nie zawierają lateksu. AQL 0,65 (EN 374-2). **Zawartość: 100 sztuk.**
Z szorstkimi opuszkami palców.

Norma:

EN 374; EN 455

Opis techniczny

Grubość ścianki	0,11 mm
rozmiar rękawic	9
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%	<10 min
Czas permeacji przy acetonie 99%	<10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%	30-40 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%	10-30 min

Czas permeacji przy etanolu 95 %	10-30 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%	10-30 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %	<10 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 %	240-480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %	240-480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 %	10-30 min
Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice jednorazowe
Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 374.	Typ B (KPT)
Odporność na działanie środków chemicznych	KPT
materiał	nitryl
właściwości elektrostatyczne	Zanik ładunku 0,1 s według EN 61340-5-1
klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża	Nitril
Grubość	0,11 mm
długość	250 mm
zawartość	100
kolor	niebieskie
zakres zastosowania	precyzja
norma/zarządzenie	EN 374
AQL	0,65
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe

