



Obcinak akumulatorowy do rur, Typ: C12PC/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe, kompaktowe nożyce krążkowe do rur z nierdzewną głowicą skrawającą. **Automatyczna regulacja** do \varnothing rury. **Szybkie cięcia**, np. rur miedzianych o \varnothing 15 mm w czasie krótszym niż 3 sekundy. Szerokość całkowita 40 mm, minimalna odległość od ściany 40 mm. Dostawa **bez akumulatorów i ładowarki**. Nożyce krążkowe do **rur miedzianych** \varnothing 12 – 28 mm.

wskazówka:

Akumulatory zob. nr 073814.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
masa	1,5 kg
oznaczenie producenta	C12PC-0
zakres prędkości obrotowej	0 - 500 min^{-1}
cechy szczególne	LED
maks. \varnothing rur miedzianych	12 - 28 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Obcinak do rur

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C