

**Honeywell****Komfortowe okulary ochronne Adaptec™, Wielkość: NORMAL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Klasa artykułu	09A

**Opis****Wykonanie:**

Komfortowe okulary ochronne z **oparciem na nosie o regulowanej wysokości i szerokości** oraz o regulowanym kącie pochylenia zapewniają wysoki komfort użytkowania. Dodatkowo docisk kabłąka można regulować wg uznania i warunków pracy. Dla uzyskania optymalnego dopasowania są dostępne w **dwóch różnych szerokościach**. Nowoczesna powłoka HydroShield™ zapewnia **bardzo dobrą ochronę przed zaparowaniem i odporność na zadrapania**.

**Norma:**

EN 166; EN 170

Właściwość ramy: Długość kabłąka regulowana

Właściwość ramy: Otoczka kabłąka

Właściwość ramy: Pochylenie kabłąka regulowane

Właściwość ramy: Regulowane podkładki na nos

Powłoka szyby: bez zaparowania szkła

Powłoka szyby: Odporne na zadrapania

Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowa

materiał szkła: poliwęglan

Oznaczenie szyb: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

**Opis techniczny**

wielkość okularów	NORMAL
materiał szkła	poliwęglan
Powłoka szyby	bez zaparowania szkła

Powłoka szyby	Odporne na zadrapania
Oznaczenie szyb	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Ochrona przed promieniowaniem UV	standardowa
Właściwość ramy	Długość kabłąka regulowana
Właściwość ramy	Otoczka kabłąka
Właściwość ramy	Pochylenie kabłąka regulowane
Właściwość ramy	Regulowane podkładki na nos