

**Nożyce skokowe, ID producenta: 723241****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078111 723241
GTIN	4014586870069
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- **nożyce skokowe o dużej zwrotności do blach cienkich, trapezowych, falistych oraz kształtowników**
- **bardzo niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej trwałości stempla i matrycy**
- **system szybkiej wymiany QuickIN do szybkiej wymiany stempla i matrycy bez użycia narzędzi**
- **zmiana kierunku pracy bez użycia narzędzi**
- **optymalna poręczność również w trudnych warunkach pracy, dzięki smukłej konstrukcji;**
- **nadaje się bardzo dobrze do blach trapezowych do grubości 1,3 mm i do głębokości rowków 85 mm.**

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073832 i dalsze.

oznaczenie producenta: BLK 1.3TE

pobór mocy: 350 W

liczba skoków: 1800 min⁻¹

maksymalna grubość stali 400 N/mm²: 1,3 mm

maksymalna grubość stali 800 N/mm²: 0,6 mm

min. promień łuku: 30 mm

Opis techniczny

maksymalna grubość stali 800 N/mm ²	0,6 mm
oznaczenie producenta	BLK 1.3TE

Szerokość cięcia	4 mm
pobór mocy	350 W
ID producenta	723241
maksymalna grubość stali 400 N/mm ²	1,3 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
prędkość skrawania	2,3 m/min
masa	1,8 kg
min. promień łuku	30 mm
liczba skoków	1800 min ⁻¹