

Garant**Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 3,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114500 3,1
GTIN	4045197019769
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:****wzmocniony rdzeń wiertła.**

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 31,4 mmDługość rowków wiórowych L_c: 36 mm

długość całkowita L: 65 mm

Ø chwytu D_s: 3,1 mmposuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L _c	36 mm
Ø nom. D _c	3,1 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D _s	3,1 mm

długość całkowita L	65 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	31,4 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte