

Garant**Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 1,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114500 1,4
GTIN	4045197019592
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:****wzmocniony rdzeń wiertła.**

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 15,9 mmDługość rowków wiórowych L_c : 18 mm

długość całkowita L: 40 mm

 \varnothing chwytu D_s : 1,4 mmposuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	18 mm
\varnothing nom. D_c	1,4 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing chwytu D_s	1,4 mm

długość całkowita L	40 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	15,9 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte