


Garant**Wiertła HSS do blachy, Ø ostrzy DC: 26-40mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 118020 26-40 |
| GTIN | 4045197036469 |
| Klasa artykułu | 11C |

Opis**Wykonanie:**

Ostry wierzchołek umożliwia wiercenie bez nawiercania. Stożkowe ostrza i promieniowo zaszlifowany obwód zapewniają płynne skrawanie. Ø oznaczone w rowkach. Chwył z 3 dodatkowymi powierzchniami.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziorów i śladów drgań narzędzia.

Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---|
| długość całkowita | 83 mm |
| Ø ostrzy D _c | 26 - 40 mm |
| Ø chwytu | 12 mm |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | Norma zakładowa |
| chwył | Chwył z trzema powierzchniami zaciskowymi |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się warunkowo | | |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo | | |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | | |
| olej | nadaje się | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się warunkowo | | |