


Garant**Wiertła HSS do blachy, Ø ostrzy DC: 46-60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118020 46-60
GTIN	4045197036483
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Ostry wierzchołek umożliwia wiercenie bez nawiercania. Stożkowe ostrza i promieniowo zaszlifowany obwód zapewniają płynne skrawanie. Ø oznaczone w rowkach. Chwył z 3 dodatkowymi powierzchniami.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziorów i śladów drgań narzędzia.

Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.

Opis techniczny

długość całkowita	96 mm
Ø ostrzy D _c	46 - 60 mm
Ø chwytu	13 mm
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
chwył	Chwył z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Wiertło stopniowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		