




Wiertła wielostopniowe, z HSS/E, Ø ostrzy: 40-50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	118320 40-50
GTIN	4045197036612
Klasa artykułu	11C

Opis

Wykonanie:

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwył z 3 dodat. powierzchniami.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: Norma zakładowa

chwył: Chwył z trzema powierzchniami zaciskowymi

wysokość stopni: 5 mm

długość całkowita: 112 mm

Ø chwytu: 13 mm

stopnie wiertła rosnąco o: 1 mm

Opis techniczny

stopnie wiertła rosnąco o	1 mm
wysokość stopni	5 mm
długość całkowita	112 mm
Ø chwytu	13 mm
Ø ostrzy D	40 - 50 mm
Materiał ostrza :	HSS E

norma	Norma zakładowa
chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez