

Garant**Zestaw wiertel precyzyjnych HSS do blachy, TiN, Ø ostrzy DC: 3-30,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Ostry wierzchołek umożliwia wiercenie bez nawiercania. Stożkowe ostrza i promieniowo zaszlifowany obwód zapewniają płynne skrawanie. Ø oznaczone w rowkach. Chwyt z 3 dodatkowymi powierzchniami.

Zawiera 3 wiertła stopniowe i 1 opak. pasty wiert. nr 118160, w kasecie.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziorów i śladów drgań narzędzia.

Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.

Zawartość:

po 1 rozwiertaku do blachy: Nr 118030 wielk. 3-14; 8-20; 16-30,5

Pasta wiertarska: nr 118160

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	3 - 30,5 mm
powłoka	TiN

pierścień barwny	bez
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe
norma	Norma zakładowa
chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Akcesoria

Wiertła HSS do blachy Ø ostrzy DC 3-14 mm	118020 3-14
Wiertła HSS do blachy Ø ostrzy DC 8-20 mm	118020 8-20
Pasta wiertarska Ø 29 mm×91 mm	118160
Wiertła HSS do blachy Ø ostrzy DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5