

**Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 11,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114500 11,5
GTIN	4045197020529
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:****wzmocniony rdzeń wiertła.**

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 94 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 142 mm

Ø chwytu: 11,5 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,09 mm/obr,**Opis techniczny**

Ø nom. D_c	11,5 mm
Długość rowków wiórowych L_c	94 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,09 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D_s	11,5 mm
długość całkowita L	142 mm

norma	DIN 338
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	76,8 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114500, w kasecie Typ 1-13	115350 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114500, do uzupełniania Typ 1-13	115355 1-13