



## Wykrawarki koronowe z płytkami HM wysokie, Ø: 40 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	118400 40
GTIN	4045197036940
Klasa artykułu	11C

### Opis

#### Wykonanie:

**Korona i chwyt z 1 kawałka** (hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy. **Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych o dodatnim kącie natarcia i dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi.

szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + 0,10 / – 0,05 mm.

Wymiar L: **wielk. ≤ 55 = 35 mm / wielk. 60 = 60 mm.**

#### Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

do elementów płaskich o maks. grubości 4 mm lub do rur o grubości ścianek do 4 mm.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 10 mm

### Opis techniczny

długość całkowita L <sub>ges</sub>	35 mm
Ø nomin.	40 mm
Ø chwytu	10 mm
wersja	wysokie
Materiał ostrza	HM

&amp;nbsp;

norma	Norma zakładowa
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
tolerancja $\varnothing$	-0,05 / 0,1 mm
pierścień barwny	bez