

HOLEX®
Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, Ø: 35 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	118505 35
GTIN	4045197674111
Klasa artykułu	12C

Opis
Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka (hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy. **Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych dodatnim kącie natarcia** i **dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi. szerokość skrawania 1,9 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + 0,15 / – 0,05 mm.

Wymiar L: 11,8 mm.

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

tylko do elementów płaskich o grubości maks. 5 mm.

Materiał ostrza

 : HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 10 mm

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	11,8 mm
Ø nomin.	35 mm
Ø chwytu	10 mm
wersja	płaskie
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

norma	Norma zakładowa
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
tolerancja \varnothing	-0,05 / 0,15 mm
pierścień barwny	bez