



## Automatyczna maska spawalnicza 3M™Speedglas™ 10 V, Kolor: BLACK



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Klasa artykułu	040

### Opis

#### Wykonanie:

Model dla początkujących, ze zmiennym **automatycznym filtrem spawalniczym** i 3 stopniami czułości. Solidna maska zapewnia **niezawodną ochronę** i nadaje się dobrze do okazjonalnych prac spawalniczych, np. przy naprawach. Z **komfortową taśmą nagłówną** i **wymiennymi szybkami**. Łatwa możliwość łączenia z innymi środkami ochrony indywidualnej, jak okulary ochronne albo maska ochrony dróg oddechowych. **Ciemne stopnie ochrony: 10 – 12. Jasność: 3.** Z baterią litową 3 V (żywyotność 1.500 godzin). **Pole widzenia filtra spawalniczego: 44 × 93 mm.**

#### Zastosowanie:

Spawanie MIG / MAG, elektrodami.

#### Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 40 - 250 ms

Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

### Opis techniczny

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	40 - 250 ms
--	-------------

## Karta danych

Klasyfikacja wg EN 379	1 / 2 / 2 / 2
typ	BLACK
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza