



## Automatyczna maska spawalnicza optrel® expert-Serie, Typ: E684



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	097950 E684
GTIN	7640429870421
Klasa artykułu	09U

### Opis

#### Wykonanie:

**Maska spawalnicza E684** z bezstopniową regulacją stopni ochrony, idealna widoczność i trwałość wybarwienia w całym polu widzenia, szczególnie nadaje się do spawania nad głową. z indywidualnie regulowanym **kątem rejestracji** i **możliwością dopasowania stopnia czułości** do otoczenia. Z **opóźnieniem otwarcia** pozwalającym na powolne rozświetlenie po stanie ciemności. **Dodatkowy tryb szlifowania**. Z **funkcją ściemniania** umożliwiającą płynne przejście pomiędzy cyklami pracy.

- **Ciemne stopnie ochrony: 5–13 z polem widzenia HD. Regulacja bezstopniowa za pomocą pokrętła**
- **Jasność: 4**
- **Z baterią litową 3 V (żywoćność 3000 godzin)**
- **Kolor: srebrny**
- **Pole widzenia filtra spawalniczego: 50 x 100 mm**

#### Zastosowanie:

Spawanie MIG / MAG-, elektrodami, WIG, plazmowe

#### Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

#### w dostawie::

1 szybka nakładana zewnętrzna, 1 worek do przechowywania.

## Opis techniczny

typ	E684
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	100 - 2000 ms
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,17 ms
Klasyfikacja wg EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza