

**Garant**
**Nawiertaki z HSS A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111000 1
GTIN	4045197000118
Klasa artykułu	11A

**Opis**
**Wykonanie:**

Z pełnego materiału, zaszlifowane, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D<sub>C</sub>: 1 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 6 – 8 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,15 mm

długość całkowita L: 31,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,02 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D <sub>C</sub>	1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/obr,
do Ø obrabianego przedmiotu	6 – 8 mm
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,15 mm
długość całkowita L	31,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków