

Garant**Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 1,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121000 1,6
GTIN	4045197038340
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 1,6 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 10 – 15 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

długość całkowita L: 35,5 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,06 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D _c	1,6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,06 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
do Ø obrabianego przedmiotu	10 – 15 mm
Ø chwytu D _s	4 mm
długość całkowita L	35,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k13
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków