



Wykrawaki kołowe kompletne (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym z HSS/E nr 119550, typ: 00A/MK3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	119500 00A/MK3
GTIN	4033591019263
Klasa artykułu	16B

Opis

Wykonanie:

Wykrawak kołowy kompletny (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym HSS/E (nr 119550) do cięcia ciągłego bez zagłębiania w skrawanym materiale.

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych do precyzyjnego wycinania otworów lub pierścieni.

wskazówka:

Do wycinania pierścieni przy wielkościach noży 00/.. i 00A na belce suportowej można instalować kilka uchwytów noży.

zakres wykrawania 1 nożem: 30 - 400 mm

Ø nawiertaka: 8 mm

stożek Morse'a: MK 3

Opis techniczny

Ø nawiertaka	8 mm
zakres wykrawania 1 nożem	30 - 400 mm
stożek Morse'a	MK 3

