

**Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, Ø DC: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	119000 25
GTIN	4014586240121
Klasa artykułu	03G

Opis**Wykonanie:**

wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN.

Długość całkowita: 77 mm dla wszystkich wielkości.

Pasuje do:

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

w dostawie::

Bez kołka centrującego.

wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

Opis techniczny

Ø nom. D _c	25 mm
Materiał ostrza	HM
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykrawak

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		