

**Garant****Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 6,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121000 6,3
GTIN	4045197038401
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D<sub>c</sub>: 6,3 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 100 – 150 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

długość całkowita L: 71 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/obr,
Ø nom. D <sub>c</sub>	6,3 mm
tolerancje chwytu	h6
do Ø obrabianego przedmiotu	100 – 150 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
długość całkowita L	71 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	k13
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków