

**Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, Ø DC: 52mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 119000 52     |
| GTIN             | 4014586240398 |
| Klasa artykułu   | 03G           |

**Opis****Wykonanie:**

wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN.

**Długość całkowita: 77 mm** dla wszystkich wielkości.

**Pasuje do:**

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

**w dostawie::**

**Bez** kołka centrującego.

**wskazówka:**

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

**Opis techniczny**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ø nom. D <sub>c</sub> | 52 mm    |
| Materiał ostrza       | HM       |
| pierścień barwny      | bez      |
| Rodzaj produktu       | Wykrawak |

**Dane użytkownika**

|                                   | <b>przydatność</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>kod ISO</b> |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Al > 10% Si:                      | nadaje się warunkowo |                      |                |
| Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           |                      |                |
| Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           |                      |                |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           |                      |                |
| Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>     | nadaje się           |                      |                |
| Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się           |                      |                |
| Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się           |                      |                |
| żeliwo szare<br>(sferoidalne)     | nadaje się           |                      |                |
| CuZn                              | nadaje się           |                      |                |
| uniw.                             | nadaje się           |                      |                |
| olej                              | nadaje się           |                      |                |
| maksymalnie na mokro              | nadaje się           |                      |                |
| minimalnie na mokro               | nadaje się warunkowo |                      |                |
| suchy                             | nadaje się           |                      |                |