

**Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, Ø DC: 30mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 119000 30 |
| GTIN | 4014586240176 |
| Klasa artykułu | 03G |

Opis**Wykonanie:**

wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN.

Długość całkowita: 77 mm dla wszystkich wielkości.

Pasuje do:

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

w dostawie::

Bez kołka centrującego.

wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|----------|
| Ø nom. D _c | 30 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wykrawak |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Al > 10% Si: | nadaje się warunkowo | | |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | | |
| CuZn | nadaje się | | |
| uniw. | nadaje się | | |
| olej | nadaje się | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |
| suchy | nadaje się | | |