

Garant**Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 0,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121000 0,8
GTIN	4045197038319
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe. z jednostronnym ostrzem!

Ø nom. D_c : 0,8 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 4 – 6 mm

Ø chwytu D_s : 3,15 mm

długość całkowita L: 20 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,01 mm/obr,

Opis techniczny

do Ø obrabianego przedmiotu	4 – 6 mm
Ø nom. D_c	0,8 mm
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,01 mm/obr,
Ø chwytu D_s	3,15 mm
długość całkowita L	20 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 333

typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k13
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków