

Garant**Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 1 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 121000 1 |
| GTIN | 4045197038326 |
| Klasa artykułu | 11E |

Opis**Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 1 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 6 – 8 mm

Ø chwytu D_s: 3,15 mm

długość całkowita L: 31,5 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|--------------|
| Ø nom. D _c | 1 mm |
| posuw f w stali < 1100 N/mm ² | 0,02 mm/obr, |
| do Ø obrabianego przedmiotu | 6 – 8 mm |
| tolerancje chwytu | h6 |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Ø chwytu D _s | 3,15 mm |
| długość całkowita L | 31,5 mm |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | VHM |
| norma | DIN 333 |
| typ | A |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tolerancja \varnothing nominalnej | k13 |
| kąt pogłębiania | 60 stopni |
| kierunek skrawania | prawe |
| chwyt | Kołek walcowy h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wykonywanie nakiełków |