

Garant
Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, TiAlN, Ø DC k13: 0,8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	121001 0,8
GTIN	4045197594563
Klasa artykułu	11E

Opis
Wykonanie:

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Skrętne rowki wiórowe.

Do materiałów o twardości do **62 HRC**. z jednostronnym ostrzem!

Ø nom. D_C: 0,8 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 4 – 6 mm

Ø chwytu D_s: 3,15 mm

długość całkowita L: 20 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,01 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D _C	0,8 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,01 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
do Ø obrabianego przedmiotu	4 – 6 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D _s	3,15 mm
długość całkowita L	20 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 333

typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k13
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków