



Nawiertaki z HSS A, bez powłoki, nomin. K12: 6,3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	111000 6,3
GTIN	4045197000194
Klasa artykułu	11A

Opis

Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.

Materiał ostrza

 HSS

norma: DIN 333

typ: A

Tolerancja \varnothing nominalnej: k12

kąt pogłębiania: 60 stopni

kierunek skrawania: prawe

do \varnothing obrabianego przedmiotu: 100 – 150 mm

\varnothing chwytu: 16 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 71 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

\varnothing nomin.	6,3 mm
do \varnothing obrabianego przedmiotu	100 – 150 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/obr,
tolerancje chwytu	h7
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	71 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

norma	DIN 333
typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
pierścień barwny	bez