



## Nawiertaki z HSS A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 6,3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	111005 6,3
GTIN	4045197255334
Klasa artykułu	12A

### Opis

#### Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.

Ø nom. D<sub>c</sub>: 6,3 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 100 – 150 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

długość całkowita L: 71 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/obr,

### Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/obr,
do Ø obrabianego przedmiotu	100 – 150 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D <sub>c</sub>	6,3 mm
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
długość całkowita L	71 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków