

**Nawiertaki z HSS A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111005 1
GTIN	4045197255259
Klasa artykułu	12A

Opis**Wykonanie:**

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 1 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 6 – 8 mm

Ø chwytu D_s: 3,15 mm

długość całkowita L: 31,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h7
Ø nom. D _c	1 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	6 – 8 mm
Ø chwytu D _s	3,15 mm
długość całkowita L	31,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków