

**Garant****Nawiertaki z HSS A, lewotnące, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 0,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111250 0,5
GTIN	4045197000422
Klasa artykułu	11A

**Opis****Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Lewotnące**, śrubowe rowki wiórowe. jednostronnie skrawające!

Ø nom. D<sub>C</sub>: 0,5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: < 4 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,15 mm

długość całkowita L: 25 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,01 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D <sub>C</sub>	0,5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/obr,
do Ø obrabianego przedmiotu	< 4 mm
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,15 mm
długość całkowita L	25 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 333

typ	A
Tolerancja Ø nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	lewe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków