

Garant**Nawiertaki z HSS A, lewotnące, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 6,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111250 6,3
GTIN	4045197000521
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Lewotnące**, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c : 6,3 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 100 – 150 mm

Ø chwytu D_s : 16 mm

długość całkowita L: 71 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h7
Liczba ostrzy Z	2
do Ø obrabianego przedmiotu	100 – 150 mm
Ø nom. D_c	6,3 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Ø chwytu D_s	16 mm
długość całkowita L	71 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	lewe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków