

Garant**Nawiertaki z HSS A, lewotnące, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 0,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111250 0,8
GTIN	4045197000439
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Lewotnące**, śrubowe rowki wiórowe. jednostronnie skrawające!

Ø nom. D_C: 0,8 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 4 – 6 mm

Ø chwytu D_s: 3,15 mm

długość całkowita L: 25 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,01 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h7
Ø nom. D _C	0,8 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,01 mm/obr,
do Ø obrabianego przedmiotu	4 – 6 mm
Ø chwytu D _s	3,15 mm
długość całkowita L	25 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333

typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	lewe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków