

Garant**Nawiertaki z HSS A, lewotnące, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111250 8
GTIN	4045197000538
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Lewotnące**, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_C: 8 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 150 – 250 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

długość całkowita L: 80 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,06 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D _C	8 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,06 mm/obr,
tolerancje chwytu	h7
do Ø obrabianego przedmiotu	150 – 250 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	80 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	lewe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków