

Garant**Diamantowe paski polerskie CaraFin elastyczne, 25×120 mm, Ziarnistość: D64µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557521 D64
GTIN	4045197994691
Klasa artykułu	51G

Opis**Wykonanie:**

Diamantowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane **diamentem monokrystalicznym**. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie **większe ścieranie** w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.

Paski polerskie **samoprzylepne**. Strona wierzchnia **z elastycznego materiału PU**, z jednej strony powłoka z monokrystalicznego diamentu.

Zalety:

Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.
Z wysokogatunkowej, **elastycznej pianki poliuretanowej**.

Zastosowanie:

Z uchwytem do taśm ściernych nr 557900.

Do polerowania na mokro i sucho. **Szlifowanie precyzyjne wierne konturom** precyzyjnie oszlifowanych lub precyzyjnie toczonych powierzchni ($Rz < 3 \mu m$). Zalecany lekko zwiększony nacisk.

Pasuje do:

Giętki uchwyt do taśm ściernych nr 557900.

Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	D
szerokość	25 mm
długość	120 mm
wymiary	25×120 mm

stopień wypolerowania	polerowanie
Seria	CaraFin
Atrybut nazwy produktu	25×120 mm
Rodzaj produktu	bloczek polerski

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		