

Garant**Zestawy rozwiertaków NC, nr 162900, w pudełku H7, Liczba rozwiertaków: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162925 6
GTIN	4045197994813
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212 z chwytem prostym \emptyset do standardowych zamocowań szczególnie w zaciskach hydraulicznych albo precyzyjnych uchwytach zaciskowych. Zapewnia **wysoką dokładność ruchu obrotowego i bezpieczeństwo procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.** Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. Parzysta liczba opisująca ilość zębów o nierównej podziałce. Wielk. 3 z kłębem centrującym, od wielk. 4 po obu stronach otworu.

Tolerancje wykonawcze rozwiertaków wg DIN 1420 dla pola tolerancji otworów H7

Zawartość:

po 1 rozwiertaku NC: wielk. 3; 4; 5; 6; 8; 10

w dostawie::

6-częściowy zestaw rozwiertaków NC z pudełkiem.

Opis techniczny

liczba rozwiertaków	6
tolerancja otworu	H7
Materiał ostrza	HSS E

norma	norma zakładowa
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Akcesoria

Rozwiertaki NCH7 Nominalna Ø DC mm lub cale 3	162900 3
Rozwiertaki NCH7 Nominalna Ø DC mm lub cale 8	162900 8
Rozwiertaki NCH7 Nominalna Ø DC mm lub cale 6	162900 6
Rozwiertaki NCH7 Nominalna Ø DC mm lub cale 10	162900 10
Rozwiertaki NCH7 Nominalna Ø DC mm lub cale 4	162900 4
Rozwiertaki NCH7 Nominalna Ø DC mm lub cale 5	162900 5