

HOLEX**Zestaw rozwiertaków ręcznych, nr 160150, w pudełku H7, Liczba rozwiertaków: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160175 6
GTIN	4045197994806
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:**

Z **lewoskrętną spiralą** 7 – 8° i długim nacięciem na 1/5 długości ostrza. Parzysta liczba zębów o nierównym podziale zapewnia okrągłe otwory bez śladów turkotania. Faza szlifowania okrągłego na cylindrycznej części skrawającej wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Również do wiercenia w przekrojach nieciągłych.

Zawartość:

Po 1 rozwiertaku: wielk. 3; 4; 5; 6; 8; 10

w dostawie::

6-częściowy zestaw rozwiertaków ręcznych z pudełkiem.

Opis techniczny

liczba rozwiertaków	6
tolerancja otworu	H7
Materiał ostrza	HSS

norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Akcesoria

Rozwiertaki ręczneH7 Ø nom. DC 6 mm	160150 6
Rozwiertaki ręczneH7 Ø nom. DC 10 mm	160150 10
Rozwiertaki ręczneH7 Ø nom. DC 5 mm	160150 5
Rozwiertaki ręczneH7 Ø nom. DC 8 mm	160150 8
Rozwiertaki ręczneH7 Ø nom. DC 3 mm	160150 3
Rozwiertaki ręczneH7 Ø nom. DC 4 mm	160150 4