

Garant**Klucze dynamometryczne bez skali z grzechotką przełączalną, maksymalny moment obrotowy: 100Nm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657460 100
GTIN	4045197996008
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą przyrządu regulacyjnego nr 657452 wielk. 1 w połączeniu z pasującym przyrządem kontrolnym.

Z wbudowaną na stałe **przełączalną grzechotką** z wypychaczem – **do dokręcania w prawo i w lewo**. Klucz dynamometryczny, wyzwalanie prawostronne.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponownie gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:**Legenda do rysunku i równania:**

L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej

l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym

L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną

L_4 = wymiar końcówki wymiennej

L = długość całkowita narzędzia

T_1 = moment dokręcania do ustawienia

T_2 = zalecany moment obrotowy

Opis techniczny

zakres momentu obrotowego	20 - 100 Nm
maksymalny moment obrotowy	100 Nm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±2 %
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
masa	550 g
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
Kształt przyłącza	czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	Wyzwalający
przełączalny odczyt	Nm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [L ₃]	310 mm
długość całkowita L	404 mm
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kalibracja	O6
Kalibracja	O7
możliwość protokolowania danych	nie
Technika pomiarowa	mechanicznie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

Usługi

Kalibracja DAkkSKlucz dynamometryczny maksymalny moment obrotowy 1000 Nm

020020 1000

Kalibracja i nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali maksymalny moment obrotowy 400 Nm	020090 400
Nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali Typ SET	020080 SET
Kalibracja DAkkS i regulacja kluczy dynamometrycznych bez skali maksymalny moment obrotowy 1000 Nm	020190 1000

Akcesoria

Klucz nastawczy do momentu obrotowego Typ 1	657455 1
---	----------