



## Miernik wielofunkcyjny Testo 440 Zestaw strumienia powietrznego, typ: FR



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474162 FR
GTIN	
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Ten praktyczny zestaw umożliwia pomiar **prędkości przepływu i przepływu objętościowego w kanale wentylacyjnym (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Pomiarowa sonda wiatraczkowa 16mm do pomiaru większych strumieni powietrza oprędkości maks. 50m/s.

#### w dostawie::

Miernik wielofunkcyjny Testo 440 nr 474141, rozm. 440, 3 baterie AA, kabel USB, walizka nr 474161 rozm. K i protokół kalibracji. Sonda wiatraczkowa nr 474152 rozm. FR

zakres pomiarowy: 0,6 - 50 m/s

granica błędu (m/s + % wartości pomiarowej):  $\pm 0,2 + 1\%$  (0,6 do 40 m/s)  $\pm 0,2 + 2\%$  (40,1 do 50 m/s) m/s

temperatura otoczenia: -10 - 70 °C

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	0,6 - 50 m/s
granica błędu (m/s + % wartości pomiarowej)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 do 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 do 50 m/s) m/s
temperatura otoczenia	-10 - 70 °C

